

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, till vänster 5 utdragslådor, i mitten öppen, till höger 4 utdragslådor, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	921214 2000
GTIN	4062406086459
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad. Mellandel med indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 100, 125, 150, 250

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä): 800 kg

Lådornas effektiva yta i G: 20×20

höjd: 950 mm

arbetsskiva längd: 2000 mm

Arbetsskiva (djup): 750 mm

arbetsskiva (tjocklek): 50 mm

underredets bredd: 1900 mm
 underredets djup: 700 mm

Teknisk beskrivning

Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	222,6 kg
lådornas effektiva bredd i G	20
arbetskiva längd	2000 mm
Serie	Ready-to-go
underredets djup	700 mm
höjd	950 mm
underredets bredd	1900 mm
lådornas effektiva djup i G	20
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådhurts effektiv höjd	625 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
Antal lådor	9
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk komplett

Tillbehör

Underlägg av mjuk PVC, transparent Bredd 2000 mm	951951 2000
Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
U-ringnyckelsats Antal verktyg 20	952505 20
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32	953821 32
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
Hammarsortiment Antal verktyg 3	954690 3
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1	950300 75/1
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2	950300 75/2
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3	950300 75/3
	950320 100/1

Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/1	
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/2	950320 100/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/3	950320 100/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1	950320 75/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2	950320 75/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3	950320 75/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/1	950320 125/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/2	950320 125/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/3	950320 125/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/4	950320 125/4
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/6	950320 125/6
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/4	950320 150/4
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/5	950320 150/5
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955071 22
Verkstadssortiment Antal verktyg 26	955081 26
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Demonteringsverktyg Typ 1	950070 1