

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, lucka till vänster. till höger 4 utdragslådor, Eluplan-skiva mörk, 20x20G, Skivans längd: 1500/DEmm**Beställningsdata**

Ordernummer	921447 1500/DE
GTIN	4062406086527
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Steglöst elektriskt höjdjusterbar. Höjdjustering med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Anslutningsledning 250 V / 50 Hz med högst 340 W. Anslutningskabelns längd 1,5 m.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 525

antal höjdinställbara hyllplan (vänster): 1

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

Teknisk beskrivning

höjdställningsområde	850 - 1050 mm
lyfthastighet	9 mm/s
Steglös höjdställning	ja
lådurts effektiv höjd	525 mm
Princip för höjjustering	elektrisk
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	20
Anslutningsspänning	250 V
ComfortClose	nej
Arbetskiva (djup)	750 mm
vikt	184,1 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Serie	Ready-to-go
arbetskiva längd	1500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
underredets djup	700 mm
maximal lyftkraft	6000 N
underredets bredd	1300 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Antal lådor	4
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
IP-skyddsklass	IP 20
Energiförsörjning	Batteridriven
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F

Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Höjdjustering arbetsplats	850-1050 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100