

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, öppen till vänster. till höger 4 utdragslådor, Multiplex-bokskiva, 20x20G, Skivans längd: 1500/DEmm**Beställningsdata**

Ordernummer	921404 1500/DE
GTIN	4062406086480
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Steglöst elektriskt höjdjusterbar. Höjdjustering med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Anslutningsledning 250 V / 50 Hz med högst 340 W. Anslutningskabelns längd 1,5 m.

Indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

Teknisk beskrivning

Serie	Ready-to-go
lyfthastighet	9 mm/s
Steglös höjdställning	ja
maximal lyftkraft	6000 N
vikt	151,4 kg
Princip för höjjustering	elektrisk
underredets bredd	1300 mm
höjdställningsområde	850 - 1050 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
underredets djup	700 mm
arbetskiva längd	1500 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	20
Anslutningsspänning	250 V
lådhurts effektiv höjd	525 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Antal lådor	4
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup	500 mm
ComfortClose	nej
Arbetskiva (djup)	750 mm
IP-skyddsklass	IP 20
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion

Materialtjocklek	1 mm
Höjjustering arbetsplats	850-1050 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Utförande höjinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100