

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, lucka till vänster. till höger 4 utdragslådor, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500/DEmm**Beställningsdata**

Ordernummer	921441 1500/DE
GTIN	4062406086503
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Steglöst elektriskt höjdjusterbar. Höjdjustering med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Anslutningsledning 250 V / 50 Hz med högst 340 W. Anslutningskabelns längd 1,5 m.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 525

antal höjdinställbara hyllplan (vänster): 1

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

Teknisk beskrivning

Steglös höjdställning	ja
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådurts effektiv höjd	525 mm
Antal lådor	4
ComfortClose	nej
vikt	154,1 kg
Princip för höjjustering	elektrisk
höjdställningsområde	850 - 1050 mm
Anslutningsspänning	250 V
maximal lyftkraft	6000 N
Serie	Ready-to-go
underredets bredd	1300 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lyfthastighet	9 mm/s
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	20
underredets djup	700 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
arbetskiva längd	1500 mm
IP-skyddsklass	IP 20
Energiförsörjning	Batteridriven
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V

Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Höjdjustering arbetsplats	850-1050 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Rengöringsmedels- och rengöringsoljeset Typ 1	926403 1
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200