

Garant GRIDLINE

## Arbetsbänk, elektriskt höjjusterbar, till vänster 5 utdragslådor, i mitten öppen, till höger 4 utdragslådor, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 2000/DEmm



### Beställningsdata

Ordernummer	921607 2000/DE
GTIN	4062406086589
Artikelklass	9GG

### Beskrivning

#### Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Steglöst elektriskt höjjusterbar. Höjjustering med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Anslutningsledning 250 V / 50 Hz med högst 340 W. Anslutningskabelns längd 1,5 m.

Mellandel med indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

#### Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

#### Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

#### Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

#### OBS!:

Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

## Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd i G	20
Princip för höjjustering	elektrisk
lådhurts effektiv höjd	525 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Steglös höjdställning	ja
lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	211,2 kg
Arbetskiva (djup)	750 mm
underredets djup	700 mm
lyfthastighet	9 mm/s
Antal lådor	9
lådornas effektiva bredd	500 mm
Anslutningsspänning	250 V
Lådornas effektiva yta i G	20×20
maximal lyftkraft	6000 N
höjdställningsområde	850 - 1050 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
arbetskiva längd	2000 mm
underredets bredd	1900 mm
Serie	Ready-to-go
ComfortClose	nej
IP-skyddsklass	IP 20
Energiförsörjning	Batteridriven
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F

Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Höjdjustering arbetsplats	850-1050 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	350 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21