

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk, elektriskt höjdbar, till vänster 5 utdragslådor, i mitten öppen, till höger 4 utdragslådor, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000/DEmm****Beställningsdata**

Ordernummer	921604 2000/DE
GTIN	4062406086572
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Steglöst elektriskt höjdbar. Höjdbärning med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Anslutningsledning 250 V / 50 Hz med högst 340 W. Anslutningskabelns längd 1,5 m.

Mellandel med indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

**Funktion:**

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

## Teknisk beskrivning

arbetskiva längd	2000 mm
Princip för höjdjustering	elektrisk
vikt	230,2 kg
Anslutningsspänning	250 V
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Serie	Ready-to-go
underredets djup	700 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Antal lådor	9
maximal lyftkraft	6000 N
Arbetskiva (djup)	750 mm
Steglös höjdinställning	ja
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lyfthastighet	9 mm/s
lådhurts effektiv höjd	525 mm
underredets bredd	1900 mm
ComfortClose	nej
lådornas effektiva bredd i G	20
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjdinställningsområde	850 - 1050 mm
IP-skyddsklass	IP 20
Energiförsörjning	Batteridriven
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V

Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Höjdjustering arbetsplats	850-1050 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	350 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200