

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, elektriskt höjdbar, lucka till vänster, i mitten öppen, till höger 4 utdragslådor, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 2000/DEmm**Beställningsdata**

Ordernummer	921567 2000/DE
GTIN	4062406086558
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Steglöst elektriskt höjdbar. Höjdbärning med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Anslutningsledning 250 V / 50 Hz med högst 340 W. Anslutningskabelns längd 1,5 m.

Mellandel med indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Hurts med dörr och höjdbärbart hyllplan.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 525

antal höjdbärbara hyllplan (vänster): 1

Utdragslådas fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd i G	20
underredets djup	700 mm
Anslutningsspänning	250 V
höjdställningsområde	850 - 1050 mm
ComfortClose	nej
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Antal lådor	4
lådornas effektiva djup i G	20
arbetskiva längd	2000 mm
lyfthastighet	9 mm/s
lådhurts effektiv höjd	525 mm
Steglös höjdställning	ja
maximal lyftkraft	6000 N
Princip för höjjustering	elektrisk
Serie	Ready-to-go
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
underredets bredd	1900 mm
vikt	174,1 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva djup	500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
IP-skyddsklass	IP 20
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F

märkspänning	250 V
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Höjjustering arbetsplats	850-1050 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	350 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21