

Garant GRIDLINE

Vario Basic arbetsbänk, höjd 850 mm, Bambuskiva, Skivans längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922001 1500
GTIN	4062406086602
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i stabil stålkonstruktion. 50 mm breda ben med tvärstag och fäste för höjdjustering. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med två par skarvplåtar för förstyvning.

leveransinnehåll:

2 stödben, 2 par skarvplåtar, bänkskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Material arbetsskiva	Bambu
Arbetskiva (djup)	750 mm
höjd	850 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Serie	vario Basic

arbetskiva längd	1500 mm
vikt	59 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Stödben höjd 800 mm	927000 800
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1500 mm	926001 1500
Skarvplåt Typ 1	927122 1