

Garant GRIDLINE

Vario Basic arbetsbänk, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva, Skivans längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922004 2000
GTIN	4062406086664
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i stabil stålkonstruktion. 50 mm breda ben med tvärstag och fäste för höjdjustering. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med två par skarvplåtar för förstyvning.

leveransinnehåll:

2 stödben, 2 par skarvplåtar, bänkskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Arbetskiva (djup)	750 mm
arbetskiva längd	2000 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
vikt	73 kg
Serie	vario Basic
höjd	850 mm

Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetsskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 2000 mm	926081 2000
Stödben höjd 800 mm	927000 800