

**Garant****Borrchuck med cylindriskt skaft, Typ: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	341265 32
GTIN	4062406086633
Artikelklass	31B

**Beskrivning****Utförande:**

- För höger- och vänstergång.
- Smalt utförande.
- Målinriktad kylvätsketillförsel.

**Fördel:**

- Mycket flexibel att använda genom det cylindriska skaftet.
- Optimala fasthållningsmoment på verktyget.

**leveransinnehåll:**

Inklusive Torx-chucknyckel med T-handtag.

**Teknisk beskrivning**

Borrhuvudlängd öppen	81,9 mm
spännvidd	1 - 16 mm
Utvändig Ø	50 mm
Borrhuvudlängd stängd	92 mm
skaftlängd	60 mm
totallängd	141,9 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Rundgångsnoggrannhet	≤ 20 µm

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Invändig	ja, med max. 50 bar
Produktslag	Borrchuck