

Garant GRIDLINE

Vario Basic arbetsbänk, höjd 850 mm, Eluplan-skiva mörk, Skivans längd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922007 1000
GTIN	4062406086671
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i stabil stålkonstruktion. 50 mm breda ben med tvärstag och fäste för höjdjustering. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med två par skarvplåtar för förstyvning.

leveransinnehåll:

2 stödben, 2 par skarvplåtar, bänkskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

höjd	850 mm
Serie	vario Basic
Material arbetsskiva	Eluplan

arbetskiva (tjocklek)	50 mm
arbetskiva längd	1000 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
vikt	44 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetsskivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1000 mm	926241 1000
Stödben höjd 800 mm	927000 800