

Garant GRIDLINE

**Vario Basic arbetsbänk, höjd 850 mm, Eluplan-skiva mörk, Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922007 1500
GTIN	4062406086688
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk i stabil stålkonstruktion. 50 mm breda ben med tvärstag och fäste för höjdjustering. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med två par skarvplåtar för förstyrkning.

**leveransinnehåll:**

2 stödben, 2 par skarvplåtar, bänkskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Serie	vario Basic
arbetskiva längd	1500 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Material arbetskiva	Eluplan

vikt	59 kg
höjd	850 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

## Tillbehör

Stödben höjd 800 mm	927000 800
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetskivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1500 mm	926241 1500