

Garant GRIDLINE

**Vario Basic arbetsbänk, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva, Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 922004 1500   |
| GTIN         | 4062406086657 |
| Artikelklass | 9GG           |

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk i stabil stålkonstruktion. 50 mm breda ben med tvärstag och fäste för höjdjustering. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med två par skarvplåtar för förstyrkning.

**leveransinnehåll:**

2 stödben, 2 par skarvplåtar, bänkskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| höjd                  | 850 mm      |
| arbetskiva (tjocklek) | 50 mm       |
| Arbetskiva (djup)     | 750 mm      |
| vikt                  | 59 kg       |
| Serie                 | vario Basic |

|   |  |
|---|--|
| arbetskiva längd  | 1500 mm  |
| Konstruktionsutförande  | Stålrörskonstruktion   |
| Materialtjocklek  | 1 mm   |
| arbetsbänk höjd   | 850 mm   |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg   |
| plattans tjocklek   | 50 mm  |
| Färgval   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag   | Arbetsbord   |

## Tillbehör

|  |             |
|--|-------------|
| Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1500 mm | 926081 1500 |
| Skarvplåt Typ 1  | 927122 1    |
| Stödben höjd 800 mm  | 927000 800  |