

Garant GRIDLINE

**Vario Basic arbetsbänk, höjd 950 mm, Bambuskiva, Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 922011 1500   |
| GTIN         | 4062406086817 |
| Artikelklass | 9GG           |

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk i stabil stålkonstruktion. 50 mm breda ben med tvärstag och fäste för höjdjustering. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med två par skarvplåtar för förstävning.

**leveransinnehåll:**

2 stödben, 2 par skarvplåtar, bänkskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| arbetskiva (tjocklek) | 50 mm       |
| Material arbetskiva   | Bambu       |
| Serie                 | vario Basic |
| vikt                  | 61 kg       |
| Arbetskiva (djup)     | 750 mm      |

|                                                                   |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| arbetskiva längd                                                  | 1500 mm                                                        |
| höjd                                                              | 950 mm                                                         |
| Konstruktionsutförande                                            | Stålrörskonstruktion                                           |
| Materialtjocklek                                                  | 1 mm                                                           |
| arbetsbänk höjd                                                   | 950 mm                                                         |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg                                                         |
| plattans tjocklek                                                 | 50 mm                                                          |
| Färgval                                                           | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag                                                       | Arbetsbord                                                     |

---

## Tillbehör

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stödben höjd 900 mm                                                  | 927000 900  |
| Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1500 mm | 926001 1500 |
| Skarvplåt Typ 1                                                      | 927122 1    |