

Garant GRIDLINE

Vario Basic arbetsbänk, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva, Skivans längd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922014 1000
GTIN	4062406086831
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i stabil stålkonstruktion. 50 mm breda ben med tvärstag och fäste för höjdjustering. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med två par skarvplåtar för förstävning.

leveransinnehåll:

2 stödben, 2 par skarvplåtar, bänkskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

vikt	46 kg
arbetskiva längd	1000 mm
höjd	950 mm

Serie	vario Basic
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1000 mm	926081 1000
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 900 mm	927000 900