

Garant GRIDLINE

Vario Basic arbetsbänk, höjd 950 mm, Bambuskiva, Skivans längd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922011 1000
GTIN	4062406086701
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i stabil stålkonstruktion. 50 mm breda ben med tvärstag och fäste för höjdjustering. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med två par skarvplåtar för förstyrkning.

leveransinnehåll:

2 stödben, 2 par skarvplåtar, bänkskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

arbetskiva längd	1000 mm
Serie	vario Basic
vikt	46 kg

höjd	950 mm
Material arbetsskiva	Bambu
Arbetskiva (djup)	750 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1000 mm	926001 1000