

Garant GRIDLINE

Vario Basic arbetsbänk, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk, Skivans längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922017 2000
GTIN	4062406086886
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i stabil stålkonstruktion. 50 mm breda ben med tvärstag och fäste för höjdjustering. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med två par skarvplåtar för förstyvning.

leveransinnehåll:

2 stödben, 2 par skarvplåtar, bänkskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

arbetskiva längd	2000 mm
vikt	75 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Serie	vario Basic

Material arbetsskiva	Eluplan
höjd	950 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Arbetsskivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 2000 mm	926241 2000
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 900 mm	927000 900