

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk Basic, elektriskt höjdregerbar, Bambuskiva, Skivans längd: 2000/DEmm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 923251 2000/DE |
| GTIN | 4062406087227 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Med 2 par knutplåtar för förstyvning. Steglöst elektriskt höjjusterbar. Höjjustering med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Ansluten effekt 250 V / 50 Hz med högst 340 W.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

2 elektriskt höjjusterbara stödben, 2 par skarvplåtar, bänkskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. hurts, sidoinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**.

OBS!:

Levereras omonterade. Läget Handknapp kan väljas fritt. Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|--------|
| Arbetsskiva (djup) | 750 mm |
| arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm |

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Serie | vario Basic |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| höjdställningsområde | 850 - 1050 mm |
| arbetskiva längd | 2000 mm |
| lyfthastighet | 9 mm/s |
| Anslutningsspänning | 250 V |
| ComfortClose | nej |
| maximal bärförmåga | 400 kg |
| vikt | 89 kg |
| IP-skyddsklass | IP 20 |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| märkspänning | 250 V |
| Kontakttyp ingång | F |
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| Höjdjustering arbetsplats | 850-1050 mm |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg |
| Utförande höjdställning | elektrisk |
| plattans tjocklek | 50 mm |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Arbetsbänk |