

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk Basic, elektriskt höjdregerbar, Eluplan-skiva mörk, Skivans längd: 1000/DEmm****Beställningsdata**

Ordernummer	923257 1000/DE
GTIN	4062406087265
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Med 2 par knutplåtar för förstyvning. Steglöst elektriskt höjjusterbar. Höjjustering med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Ansluten effekt 250 V / 50 Hz med högst 340 W.

**Funktion:**

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

**leveransinnehåll:**

2 elektriskt höjjusterbara stödben, 2 par skarvplåtar, bänkskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. hurts, sidoinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Levereras omonterade. Läget Handknapp kan väljas fritt. Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

**Teknisk beskrivning**

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjdställningsområde	850 - 1050 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
vikt	60 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Serie	vario Basic
arbetskiva längd	1000 mm
ComfortClose	nej
Anslutningsspänning	250 V
lyfthastighet	9 mm/s
maximal bärförmåga	400 kg
IP-skyddsklass	IP 20
Energiförsörjning	Batteridrivna
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Höjdjustering arbetsplats	850-1050 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbänk