

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk Basic, elektriskt höjdregerbar, Eluplan-skiva mörk, Skivans längd: 1500/DEmm**Beställningsdata**

Ordernummer	923257 1500/DE
GTIN	4062406087272
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Med 2 par knutplåtar för förstyvning. Steglöst elektriskt höjjusterbar. Höjjustering med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Ansluten effekt 250 V / 50 Hz med högst 340 W.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

2 elektriskt höjjusterbara stödben, 2 par skarvplåtar, bänkskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. hurts, sidoinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

OBS!:

Levereras omonterade. Läget Handknapp kan väljas fritt. Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

Teknisk beskrivning

ComfortClose	nej
--------------	-----

vikt	75 kg
Serie	vario Basic
lyfthastighet	9 mm/s
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Arbetskiva (djup)	750 mm
arbetskiva längd	1500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
höjdinställningsområde	850 - 1050 mm
maximal bärförmåga	400 kg
Anslutningsspänning	250 V
IP-skyddsklass	IP 20
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Höjdjustering arbetsplats	850-1050 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbänk