



Hantverkarkompressor, Typ: I.COMP3



Beställningsdata

Ordernummer	079841 I.COMP3
GTIN	
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Korrosionsfria ventiler, högeffektiv kylning, underhållsfria kraftöverföringskomponenter, korrosionsskyddade behållare; minst 10 års garanti på efterbeställda reservdelar. Hög verkningsgrad till låg driftskostnad. Bärbar och åkbar hantverkarkompressor, olje- och underhållsfri.

- **oljefri tryckluft.**
- **lätt att transportera.**
- **universellt användbar.**
- **integrerar förval av tryck och steglös varvtalsvariation.**

OBS!:

Andra hantverkarkompressorer levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	i.Comp 3
maximal tryck (luft)	11 bar
Bredd	570 mm

tryckbehållarens volym	117 l
maximal påfyllningskapacitet	160 l/min
maximal insugningskapacitet	265 l/min
effektförbrukning	1,5 kW
bullernivå	97 dB(A)
höjd	1050 mm
Längd	440 mm
maximalt varvtal:	3200 min ⁻¹
vikt	29 kg
Produktslag	Kompressor