



Neigungsmesstechnik o.K.

Ramvattenpass, Sula Längd×noggrannhet: 150/1mm



Beställningsdata

Ordernummer	469210 150/1
GTIN	4030616422152
Artikelklass	46U

Beskrivning

Utförande:

Kraftig stomme av högklassigt specialgjutgods, hammarslaglackerat. 3 sidor prismatiska och platta. 1 sida platt, alla finslipade. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Längdlibellens känslighet (skalvärde) anges på en skylt.

Värmskydd över hela kåpan förhindrar påverkan från hand- och andningsvärme. En ursparning i kåpan möjliggör avläsning från sidan av libellen.

Användningsdata:

För inriktning av horisontella och vertikala ytor, axlar etc. och för noggrann inriktning i 90° vinkel.

Norm:

DIN 877

Noggrannhet:

1 = med ytterst känslig längslibell **0,02 mm/m.**

2 = med ytterst känslig längslibell **0,1 mm/m.**

OBS!:

Magnetiskt utförande kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Noggrannhetsklass	1
-------------------	---

Bottenplattans längd	150 mm
bottenplattans längd	42 mm
avläsning	0,02 mm/m
Norm	DIN 877
förpackning	Stabil box
Kalibrering	H1
Produktslag	Vattenpass

Tjänster

KalibreringRamvattenpass noggrannhet 0,02 mm/m	026600 0,02
--	-------------