


**KOMET® fäste, SK50, ABS® Ø d: 25 mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	239002 25
GTIN	4047109045163
Artikelklass	29W

**Beskrivning**
**Utförande:**

- form AD/B
- Hållaren balanserad till Q 6,3 vid 8000 v/min.
- Med inre kylmedelstillförsel.

**Norm:**
**DIN 69871**
**leveransinnehåll:**
**Levereras komplett med tätningsbricka och ombyggnadssats för form AD.**
**OBS!:**

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

Invändig: ja

Spirallängd A: 60 mm

 Försprångslängd L<sub>1</sub>: 20 mm

**Teknisk beskrivning**

ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Försprångslängd L <sub>1</sub>	20 mm
Spirallängd A	60 mm
fäste	SK50
Skaft	ABS
Hållare norm	DIN 69871

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Invändig	ja
Produktslag	ABS-urtag