



Skruvstöd med underdel av aluminium, högsta monteringshöjd: 88Fmm



Beställningsdata

Ordernummer	373550 88F
GTIN	4020772072865
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.

Permanentmagneten i skruvstödet fot ger en exakt och lättmanövrerad positionering **vid vertikal uppspänning**. Modulärt utförande. Höjdbutbyggnad till högst 350 mm, i kombination med mellanring nr 373555.

OBS!:

Med centreringshål \varnothing 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375010.

Teknisk beskrivning

högsta monteringshöjd	88 mm
Huvud- \varnothing	50 mm
lägsta upplagshöjd	75 mm
Typ	6400
underdelens \varnothing	50 mm
för spännjärn med slitsbredd	14 - 22 mm

bärförmåga	30 kN
Produktslag	Skruvstöd