



Handlupplampa Tech-Line INDUKTION, Förstoring (gångar): 10



Beställningsdata

Ordernummer	490822 10
GTIN	4015478114995
Artikelklass	49A

Beskrivning

Utförande:

Handlupplampa med **innovativ induktionsladdteknik** som ger kontinuerlig och varaktig laddning för långvarig användning. Laddningstid cirka 3 timmar, användningstid cirka 7 timmar. Reptålig silikatglaslins med mycket hög djupskärpa och distorsionsfri återgivning. Kontrastrikt och homogent ljus tack vare tvåstegsanpassning av ljusstyrkan. Behaglig haptik tack vare ergonomisk design med greppvänlig soft touch-greppzon. SMD-LED med lång användningstid och färgtemperatur 4500 K (neutralt vit). Aplanatisk silikatglaslins

leveransinnehåll:

Inklusive induktionsladdplatta, nätaggregat, mikrofiberpåsar för förvaring och rengöring.

Teknisk beskrivning

Serie	Tech-Line INDUKTION
lins-Ø	22,8 mm
Förstoring (gångar)	±10
färgtemperatur	4500 K
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Handlamplupp

