

Garant**HM-specialborr DIN 6535 HA, obelagd, Ø DC ±0,003: 6,02 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	121201 6,02
GTIN	4045197715784
Artikelklass	11E

Beskrivning**Utförande:**

Spiralformat precisionsborr för plastmaterial. **Självcentrering** med **1-skärsgeometri** ger **mycket noggranna stickmått**. **Polerade** spiralspår för **optimal spånavgång**.

Klarar toleransintervall IT7 från ingångs-Ø till utgångs-Ø **tack vare speciell urspetsning**.

Tolerans: Storlek nom. Ø ±0,003 mm.

Rekommendation:

Spånspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

OBS!:

Spånspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.

Form **HB: Beställs** med **nr 121201 + 129100HB**.

Form **HE: Beställs** med **nr 121201 + 129100HE**.

Norm: DIN 6537

Tolerans nom.-Ø: ±0,003

Antal skär Z: 1

Semi Standard: ja

Tolerans nom.-Ø: ±0,003

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 35 mm

totallängd L: 82 mm

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Matning f i PEEK: 0,15 mm/v

Teknisk beskrivning

Spånspårlängd L_c	44 mm
Skafttolerans	h6

Nominell Ø D _c	6,02 mm
Antal skär Z	1
Tolerans nom.-Ø	±0,003
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	82 mm
Matning f i PEEK	0,15 mm/v
Norm	DIN 6537
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	35 mm
Semi Standard	ja
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Borrhjup upp till	5×D
Spetsvinkel	120 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Tjänster

Skaftslipning Typ HE	129100 HE
Skaftslipning Typ HB	129100 HB