

Garant**HM-specialborr DIN 6535 HA, obelagd, Ø DC ±0,003: 7,99 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	121201 7,99
GTIN	4045197715890
Artikelklass	11E

Beskrivning**Utförande:**

Spiralformat precisionsborr för plastmaterial. **Självcentrering** med **1-skärsgeometri** ger **mycket noggranna stickmått**. **Polerade** spiralspår för **optimal spånavgång**.

Klarar toleransintervall IT7 från ingångs-Ø till utgångs-Ø **tack vare speciell urspetsning**.

Tolerans: Storlek nom. Ø ±0,003 mm.

Rekommendation:

Spånspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

OBS!:

Spånspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.

Form **HB: Beställs** med **nr 121201 + 129100HB**.

Form **HE: Beställs** med **nr 121201 + 129100HE**.

Norm: DIN 6537

Tolerans nom.-Ø: ±0,003

Antal skär Z: 1

Semi Standard: ja

Tolerans nom.-Ø: ±0,003

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 41,1 mm

totallängd L: 91 mm

Skaftdiameter D_s : 8 mm

Matning f i PEEK: 0,2 mm/v

Teknisk beskrivning

Skafttolerans	h6
Nominell Ø D_c	7,99 mm

Spännspårlängd L_c	53 mm
Antal skär Z	1
Tolerans nom.-Ø	$\pm 0,003$
Skaftdiameter D_s	8 mm
totallängd L	91 mm
Matning f i PEEK	0,2 mm/v
Norm	DIN 6537
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	41,1 mm
Semi Standard	ja
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Borrhjup upp till	5xD
Spetsvinkel	120 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
Skaftslipning Typ HE	129100 HE