

**LED-ficklampa med batterier, Färg: GREY****Beställningsdata**

Ordernummer	081437 GREY
GTIN	4062406087401
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Högvärdig, slitstark och robust LED-ficklampa av anodiserat aluminium. **Senaste LED-tekniken med enastående ljuseffekt.**

- **Rullspärr.**
- **Gummiöverdragen tryckknapp.**

Med **fokuserbart** lamphuvud.

I diverse färger.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 54
Huvud-Ø	27 mm
bältesväska ingår i leveransen	nej
brinntid	4 h

Ljusflöde steg 2	100 lm
färg hus	GREY
Batterityp	Micro, AAA
Brinntid steg 2	12 h
ATEX-zon	ingen
ljusflöde	250 lm
Antal ingående batterier	3
Belysning	LED-modul
Kan även användas som ficklampa	Fokus
totallängd	143 mm
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081552 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081553 LR3
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR3	081559 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081554 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081551 LR3
Batterihållare Utförande 3AAA	081506 3AAA