



LED-ficklampa med batterier, Färg: SILVER



Beställningsdata

Ordernummer	081437 SILVER
GTIN	4062406087388
Artikelklass	02A

Beskrivning

Utförande:

Högvärdig, slitstark och robust LED-ficklampa av anodiserat aluminium. **Senaste LED-tekniken med enastående ljuseffekt.**

- **Rullspärr.**
- **Gummiöverdragen tryckknapp.**

Med **fokuserbart** lamphuvud.

I diverse färger.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde steg 2	100 lm
Batterityp	Micro, AAA
ATEX-zon	ingen
IP-skyddsklass	IP 54

brinntid	4 h
Huvud-Ø	27 mm
ljusflöde	250 lm
Belysning	LED-modul
färg hus	SILVER
Antal ingående batterier	3
Brinntid steg 2	12 h
Kan även användas som ficklampa	Fokus
totallängd	143 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

Batterihållare Utförande 3AAA	081506 3AAA
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081552 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081551 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081553 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081554 LR3
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR3	081559 LR3