

Garant**Trapetshandgängtappar, enskilda Gradtapp, obelagd, Tr: TR8X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130790 TR8X1,5
GTIN	4062406086978
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

- **Förtapp med lång styrdel**
- **Gradtapp tolerans H7**

OBS!:

Verktyget är inte lämpligt för reversering.

Gängstigning: 1,5 mm

totallängd L: 80 mm

Skaftdiameter D_s: 6 mm

Skaftfyrkant □: 4,9 mm

Kärnhåls-Ø: 6,6 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,5 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	6,6 mm
Antal spånspår	3
totallängd L	80 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
gänga	8
Beläggning	obelagd

Gängtyp	TR
Flankvinkel	30 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm
Toleransklass	DIN 103 7H
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp