

**Garant****SNMG 120408, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	251324 HB7020
GTIN	4045197716484
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Skärdjup a <sub>p</sub>	1,5 - 9 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	SG
Primäranvändning	P
Sort	HB7020
Skärhastighet v <sub>c</sub> primär användning	100 - 300 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408

Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning