

Garant
HM-specialborr DIN 6535 HA, obelagd, Ø DC ±0,003: 6,98 mm

Beställningsdata

Ordernummer	121201 6,98
GTIN	4045197715814
Artikelklass	11E

Beskrivning
Utförande:

Spiralformat precisionsborr för plastmaterial. **Självcentrering** med **1-skärsgeometri** ger **mycket noggranna stickmått**. **Polerade** spiralspår för **optimal spånavgång**.

Klarar toleransintervall IT7 från ingångs-Ø till utgångs-Ø **tack vare speciell urspetsning**.

Tolerans: Storlek nom. Ø ±0,003 mm.

Rekommendation:

Spånspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

OBS!:

Spånspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.

Form **HB: Beställs** med **nr 121201 + 129100HB**.

Form **HE: Beställs** med **nr 121201 + 129100HE**.

Norm: DIN 6537

Tolerans nom.-Ø: ±0,003

Antal skär Z: 1

Semi Standard: ja

Tolerans nom.-Ø: ±0,003

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 42,6 mm

totallängd L: 91 mm

Skaftdiameter D_s : 8 mm

Matning f i PEEK: 0,2 mm/v

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D_c	6,98 mm
Spånspårlängd L_c	53 mm

Skafttolerans	h6
Antal skär Z	1
Tolerans nom.-Ø	±0,003
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	91 mm
Matning f i PEEK	0,2 mm/v
Norm	DIN 6537
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	42,6 mm
Semi Standard	ja
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Borrhjup upp till	5×D
Spetsvinkel	120 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
Skaftslipning Typ HE	129100 HE