

**Garant****Trapetshandgängtappsats, obelagd, Tr: TR10X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130760 TR10X2
GTIN	4062406086985
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

- **Förtapp med lång styrdel**
- **Gradtapp tolerans H7**

**OBS!:**

**Verktyget är inte lämpligt för reversering.**

Gängstigning: 2 mm

totallängd L: 90 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 7 mm

Skaftfyrkant □: 5,5 mm

Kärnhåls-Ø: 8,2 mm

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	7 mm
totallängd L	90 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	8,2 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	2 mm
Skaftfyrkant □	5,5 mm

gänga	10
Beläggning	obelagd
Gängtyp	TR
Flankvinkel	30 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm
Toleransklass	DIN 103 7H
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp