

Garant**Trapetshandgängtappsats, obelagd, Tr: TR24X5****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 130760 TR24X5 |
| GTIN | 4062406087579 |
| Artikelklass | 11G |

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

- **Förtapp med lång styrdel**
- **Gradtapp tolerans H7**

OBS!:

Verktyget är inte lämpligt för reversering.

Gängstigning: 5 mm

totallängd L: 190 mm

Skaftdiameter D_s: 18 mm

Skaftfyrkant □: 14,5 mm

Kärnhåls-Ø: 19,25 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|----------|
| Gängstigning | 5 mm |
| Antal spånspår | 3 |
| Antal skär Z | 3 |
| Skaftdiameter D _s | 18 mm |
| Kärnhåls-Ø | 19,25 mm |
| Skaftfyrkant □ | 14,5 mm |
| totallängd L | 190 mm |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| gänga | 24 |
| Beläggning | obelagd |
| Gängtyp | TR |
| Flankvinkel | 30 grad |
| Skärmaterial | HSS E |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Toleransklass | DIN 103 7H |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid genomgående hål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Handgängtapp |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |