

**Garant****Trapetshandgängtappar, enskilda Mellantapp, obelagd, Tr: TR20X4****Beställningsdata**

Ordernummer	130780 TR20X4
GTIN	4062406087753
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

- **Förtapp med lång styrdel**
- **Gradtapp tolerans H7**

**OBS!:**

**Verktyget är inte lämpligt för reversering.**

Gängstigning: 4 mm

totallängd L: 160 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 15 mm

Skaftfyrkant □: 12 mm

Kärnhåls-Ø: 16,25 mm

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	16,25 mm
Antal spånspår	3
totallängd L	160 mm
Gängstigning	4 mm
Antal skär Z	3
Skaftfyrkant □	12 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	15 mm
gänga	20
Beläggning	obelagd

Gängtyp	TR
Flankvinkel	30 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm
Toleransklass	DIN 103 7H
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp