

Garant**HM-specialborr DIN 6535 HA, obelagd, Ø DC ±0,003: 4,02mm****Beställningsdata**

Ordernummer	121201 4,02
GTIN	4045197715647
Artikelklass	11E

Beskrivning**Utförande:**

Spiralformat precisionsborr för plastmaterial. **Självcentrering** med **1-skärsgeometri** ger **mycket noggranna stickmått**. **Polerade** spiralspår för **optimal spånavgång**.

Klarar toleransintervall IT7 från ingångs-Ø till utgångs-Ø **tack vare speciell urspetsning**.

Tolerans: Storlek nom. Ø ±0,003 mm.

OBS!:

Spånspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.

Form **HB**: beställ med **nr 121201 + 129100HB**.

Form **HE**: beställ med **nr 121201 + 129100HE**.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
Spånspårlängd L_c	36 mm
Nominell Ø D_c	4,02 mm
Skafttolerans	h6
Tolerans nom.-Ø	±0,003
Skaftdiameter D_s	4 mm
totallängd L	74 mm
Matning f i PEEK	0,15 mm/v
Norm	Verkstadsnorm
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	30 mm

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Utförande	5×D
Spetsvinkel	120 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	nej
Semi Standard	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
PMMA Akryl	lämplig	30 m/min	N
PE-HD	lämplig	50 m/min	N
PA 66	lämplig	50 m/min	N
PEEK	lämplig	50 m/min	N
PF 31	lämplig	50 m/min	N
PVDF GF20	mindre lämplig	60 m/min	N
POM GF25	mindre lämplig	60 m/min	N
PA 66 GF30	mindre lämplig	60 m/min	N
PEEK GF30	mindre lämplig	50 m/min	N
PTFE CF25	mindre lämplig	40 m/min	N
PEEK CF30	mindre lämplig	40 m/min	N
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		