

Garant**Trapetshandgängtappar, enskilda Gradtapp, obelagd, Tr: TR20X4****Beställningsdata**

Ordernummer	130790 TR20X4
GTIN	4062406087852
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

- **Förtapp med lång styrdel**
- **Gradtapp tolerans H7**

OBS!:

Verktyget är inte lämpligt för reversering.

Gängstigning: 4 mm

totallängd L: 160 mm

Skaftdiameter D_s: 15 mm

Skaftfyrkant □: 12 mm

Kärnhåls-Ø: 16,25 mm

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	15 mm
Kärnhåls-Ø	16,25 mm
totallängd L	160 mm
Skaftfyrkant □	12 mm
Gängstigning	4 mm
Antal skär Z	3
gänga	20
Beläggning	obelagd

Gängtyp	TR
Flankvinkel	30 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm
Toleransklass	DIN 103 7H
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp