

**Garant****Trapetshandgängtappsats, obelagd, Tr: TR12X3****Beställningsdata**

Ordernummer	130760 TR12X3
GTIN	4062406087005
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

- **Förtapp med lång styrdel**
- **Gradtapp tolerans H7**

**OBS!:**

**Verktyget är inte lämpligt för reversering.**

Gängstigning: 3 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 8 mm

Skaftfyrkant □: 6,2 mm

Kärnhåls-Ø: 9,25 mm

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	9,25 mm
Antal spånspår	3
totallängd L	110 mm
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Gängstigning	3 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Antal skär Z	3

gänga	12
Beläggning	obelagd
Gängtyp	TR
Flankvinkel	30 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm
Toleransklass	DIN 103 7H
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp