

**Garant****Trapetshandgängtappar, enskilda Gradtapp, obelagd, Tr: TR22X5****Beställningsdata**

Ordernummer	130790 TR22X5
GTIN	4062406087869
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

- **Förtapp med lång styrdel**
- **Gradtapp tolerans H7**

**OBS!:**

**Verktyget är inte lämpligt för reversering.**

Gängstigning: 5 mm

totallängd L: 180 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 16 mm

Skaftfyrkant □: 12 mm

Kärnhåls-Ø: 17,25 mm

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	180 mm
Gängstigning	5 mm
Kärnhåls-Ø	17,25 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Antal spånspår	3
Skaftfyrkant □	12 mm
Antal skär Z	3
gänga	22
Beläggning	obelagd

Gängtyp	TR
Flankvinkel	30 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm
Toleransklass	DIN 103 7H
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp