

Garant**Trapetshandgängtappsats, obelagd, Tr: TR14X3****Beställningsdata**

Ordernummer	130760 TR14X3
GTIN	4062406087517
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

- **Förtapp med lång styrdel**
- **Gradtapp tolerans H7**

OBS!:

Verktyget är inte lämpligt för reversering.

Gängstigning: 3 mm

totallängd L: 130 mm

Skaftdiameter D_s: 10 mm

Skaftfyrkant □: 8 mm

Kärnhåls-Ø: 11,25 mm

Teknisk beskrivning

Skaftfyrkant □	8 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	11,25 mm
Gängstigning	3 mm
totallängd L	130 mm
Antal spånspår	3

gänga	14
Beläggning	obelagd
Gängtyp	TR
Flankvinkel	30 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm
Toleransklass	DIN 103 7H
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp