

Garant**Trapetshandgängtappar, enskilda Mellantapp, obelagd, Tr: TR10X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130780 TR10X2
GTIN	4062406087685
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

- **Förtapp med lång styrdel**
- **Gradtapp tolerans H7**

OBS!:

Verktyget är inte lämpligt för reversering.

Gängstigning: 2 mm

totallängd L: 90 mm

Skaftdiameter D_s: 7 mm

Skaftfyrkant □: 5,5 mm

Kärnhåls-Ø: 8,2 mm

Teknisk beskrivning

totallängd L	90 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	2 mm
Kärnhåls-Ø	8,2 mm
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Skaftdiameter D _s	7 mm
Antal skär Z	3
gänga	10
Beläggning	obelagd

Gängtyp	TR
Flankvinkel	30 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm
Toleransklass	DIN 103 7H
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp