

Garant**Trapetshandgängtappar, enskilda Mellantapp, obelagd, Tr: TR12X3****Beställningsdata**

Ordernummer	130780 TR12X3
GTIN	
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

- **Förtapp med lång styrdel**
- **Gradtapp tolerans 7H**

OBS!:

Verktyget är inte lämpligt för reversering.

Teknisk beskrivning

totallängd L	110 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	9,25 mm
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Gängstigning	3 mm
gänga	12
Beläggning	obelagd
Gängtyp	TR
Flankvinkel	30 grad
Skärmaterial	HSS E

Norm	Verkstadsnorm
Toleransklass	DIN 103 7H
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		