

Garant**Trapetshandgängtappar, enskilda Gradtapp, obelagd, Tr: TR12X3****Beställningsdata**

Ordernummer	130790 TR12X3
GTIN	4062406087807
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

- **Förtapp med lång styrdel**
- **Gradtapp tolerans H7**

OBS!:

Verktyget är inte lämpligt för reversering.

Gängstigning: 3 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter D_s: 8 mm

Skaftfyrkant □: 6,2 mm

Kärnhåls-Ø: 9,25 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	3 mm
Kärnhåls-Ø	9,25 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
totallängd L	110 mm
gänga	12
Beläggning	obelagd

Gängtyp	TR
Flankvinkel	30 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm
Toleransklass	DIN 103 7H
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp