

HOLEX**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppgar Z: 50/5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 215102 50/5 |
| GTIN | 4062406087982 |
| Artikelklass | 220 |

Beskrivning**Utförande:**

Robust hörnfräs med flersidigt omslutande vändskärssäten för stabila bearbetningsförhållanden. Kan i kombination med vändskärspatta 215117 UNI användas som **högmatningsfräs**.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga treskärspattor XNEX0806.. eller ensidiga treskärspattor XNEX0806..

Högmatning.**OBS!:**

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,8** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-------------|
| totallängd L_{tot} | 40 mm |
| Passande vändskär | XNEX 0806.. |
| maximalt sågdjup $a_{p,max}$ | 4 mm |
| Antal skär Z | 5 |
| Skär-Ø D_c | 50 mm |
| FästhålsØ | 22 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skruvsats förvändskär | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
| Skaftutförande | med hål |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Skärdelning | Oregelbunden |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Hörnfräs |