



LED-arbetslampor med äkta färger COLOUR MATCH, Typ: MINI



Beställningsdata

Ordernummer	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

COLOUR MATCH. Special-LED med högt CRI-värde för **perfekt färgåtergivning** och extremt lång livslängd hos LED-ljuskällan. Lämpar sig perfekt för alla lackerings-, polerings-, rengörings- och förberedande arbeten. Lämpar sig perfekt för användning i lackeringsverkstäder. **Glaslinsen är utbytbar** och tål alla typer av lösningsmedel även vid daglig rengöring. **MINIMATCH.** Med en 2 COLOUR LIGHT-funktion. Den möjliggör val mellan två färgtemperaturer allt efter arbetsuppgiften. Varmt ljus (4500 K) för ljusa ytor och kallt ljus (6500 K) för mörka ytor. Laddningsbar damm- och vattentät batteridrivna handarbetslampa. Med robust vridbar krok och kraftig inbyggd magnet. Flexibelt lamphuvud (svängbart 180°).

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive laddningskabel.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
Ljusfärg	färgäkta

Ljutfärg	varmvit
Ljutfärg	kallvit
ljusflöde	200 lm
Batterispänning	3,7 V
batterikapacitet	1,6 Ah
Energiförsörjning	Batteridriven
Antal ingående batterier	1
färgtemperatur	4500 - 6500 K
CRI värde	96
IP-skyddsklass	IP 65
total bredd	60 mm
brinntid	2 h
totallängd	156 mm
vikt	190 g
ATEX-zon	ingen
Produktslag	Arbetsbelysning