



## Batteridrivnen LED-arbetslampe COLOUR MATCH med korrekt färgåtergivning, Typ: MULTI3



### Beställningsdata

Ordernummer	081514 MULTI3
GTIN	5708997356531
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

**COLOUR MATCH.** Special-LED med högt CRI-värde för **perfekt färgåtergivning** och extremt lång livslängd hos LED-ljuskällan. Lämpar sig perfekt för alla lackerings-, polerings-, rengörings- och förberedande arbeten. Lämpar sig perfekt för användning i lackeringsverkstäder. **Glaslinsen är utbytbar** och tål alla typer av lösningsmedel även vid daglig rengöring. **MULTIMATCH 3.** Kraftfull bärbar batteridrivnen arbetslampe med 5-stegsval av färgtemperatur. Indikering på baksidan av batterikapacitet och återstående drifttid. Integrerad ställfot, lämplig för direktmontering på Scangrip stativ 081252 1,35-3.

#### Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive laddare.

IP-skyddsklass: IP 67

ATEX-zon: ingen

Ljusflöde: 3000 lm

brinntid: 15 h

CRI värde: 96

Antal ingående batterier: 1

Batterityp: Litiumjon

## Teknisk beskrivning

Ljusfärg	färgäkta
ljusflöde	3000 lm
brinntid	15 h
batterikapacitet	4 Ah
Antal ingående batterier	1
Batterispänning	11,1 V
ATEX-zon	ingen
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridriven
Batterityp	Litiumjon
totallängd	240 mm
total bredd	230 mm
CRI värde	96
vikt	1970 g
tillverkarens beteckning	MULTIMATCH 3
Produktslag	Arbetsbelysning