



## Kemikalieskyddshandske, par Butoject® 898, Handskstorlek: 9



### Beställningsdata

Ordernummer	094781 9
GTIN	4008198789895
Artikelklass	04Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Butoject® 898. Högflexibel kemikalieskyddshandske av butylgummi. Skyddar mot ett brett spektrum av extremt farliga kemikalier och mot gaser. Kan kombineras med kemikalieskyddsoveraller. Handsken uppfyller kraven beträffande elektrostatiska egenskaper hos skyddshandskar enligt den nya normen EN 16350:2014. **Godkännande enligt EN 421 (radioaktiv kontaminering).**

Skyddshandskar i kategori III.

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

Permeationstid vid natriumhydroxid 50 %	240-480 min
Permeationstid vid acetonitril 99 %	240-480 min
Permeationstid vid aceton 99 %	>480 min
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 %	240-480 min

Permeationstid vid isopropanol 99 %	240-480 min
Permeationstid vid svavelsyra 50 %	>480 min
Godstjocklek	0,7 mm
tillverkarens beteckning	Butoject 898
Handskstorlek	9
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 %	240-480 min
Permeationstid vid cyklohexan 99 %	60-120 min
Permeationstid vid metanol 99 %	240-480 min
Permeationstid vid etanol 95 %	240-480 min
Permeationstid vid svavelsyra 96 %	>480 min
Skyddskategori	Kategori III
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Innehåll	1
Handskegenskap	DMF-fri
Skyddsklass	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Typ A (BCIKLM)
Kemikaliebeständighet	BCIKLM
EN 388	2111X
Material	Butyl
Hållarmaterial	Butyl
AQL	0,65
användningsområde	Heavy Duty
Längd	350 mm
Tjocklek	0,7 mm
Färg	svart
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	1
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar

