

## Eurostandard-behållare grå, Typ: NB24



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 963380 NB24   |
| GTIN         | 8055520124165 |
| Artikelklass | 96E           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Stapelbar transportbehållare av plast och högsta kvalitet.

Plastbehållarens baskonstruktion är en ram som baseras på tre basmått.

Den här behållaren har många olika användningsområden.

De stabila väggarna, som är förstärkta med olika ribbor, ger behållaren exceptionellt god formstabilitet.

Resistent mot de flesta syror och oljor.

#### **OBS!:**

Passande tillbehör (lock, lås, Deckel, pappersklämma) finns under nr 963382 – 963384.

Färg: grå

höjd: 120 mm

Bredd: 600 mm

Djup: 400 mm

Handtagsform: Infällt grepp

### Teknisk beskrivning

|              |               |
|--------------|---------------|
| Bredd        | 600 mm        |
| Djup         | 400 mm        |
| höjd         | 120 mm        |
| Typ          | NB24          |
| Handtagsform | Infällt grepp |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Färg        | grå                    |
| Produktslag | Eurostandard-behållare |

---

## Tillbehör

|   |              |
|---|--------------|
| gem sats med 10 st Typ EH2                                | 963382 EH2   |
| Lock med gångjärn för Eurostandard-behållare Typ NBC64    | 963384 NBC64 |
| Skjutlås för eurostandardbehållare Sats med 2 delar Typ 1 | 963383 1     |