



## Självspännande borrchuck, Typ: 13/12



### Beställningsdata

Ordernummer	341425 13/12
GTIN	4062406088361
Artikelklass	32W

### Beskrivning

#### Utförande:

Enkel, lätt konstruktion.

Med borrchuckdorn DIN 238

#### Användningsdata:

Huvudsakligen för handbormaskiner.

För montering på borrdom nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindeln.

### Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	42,5 mm
Borrdorn	B 12
spännvidd	1 - 13 mm
Borrhuvudlängd stängd	97 mm
Maximal diameter borrchucksdorn	12,065 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri