



Självspännande borrchuck, Typ: 10/12



Beställningsdata

Ordernummer	341425 10/12
GTIN	4062406088347
Artikelklass	32W

Beskrivning

Utförande:

Enkel, lätt konstruktion.

Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

Huvudsakligen för handbormaskiner.

För montering på borrdom nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindelns.

Teknisk beskrivning

spännvidd	0 - 10 mm
Maximal diameter borrchucksdorn	12,065 mm
Borrdorn	B 12
Utvändig Ø	34,3 mm
Borrhuvudlängd stängd	79,4 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri